



M3V4D 330-11Y-M20

- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (grunnleggende komponent)
- Eget for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Aktivatorhode kan repositioneres med 4 x 90°
- Med endeposisjon med holdefunksjon
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Aktuatorhode med 90° sluttposisjonlåsing

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 10.09.2024, 10:13