



ZR 335-11Z-M20

- Snappfeste med konstant kontaktrykk opp til brytepunktet
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan repositioneres med 4 x 90°
- Konstruksjon iht. EN 50041

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 10.09.2024, 18:55