



UV7H 431Y

- metallhus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- 1 Kabelinggang M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan repositioneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 28.03.2025, 21:13