



M2C 441-11Y

- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- Med endeosisjon med holdefunksjon
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Endring av aktueringsretning ved å reposisjonere aktuatorhodet
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Settherdet spak
- Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 09.09.2024, 22:28