



CSS 12-34-V-D-M-ST

- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- Aktuering fra toppen
- Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutnings sikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 25.11.2024, 10:31