



## Z4V7H 355-11Z-M20-2138

- Snappfeste med konstant kontaktrykk opp til brytepunktet
- 3 kabelinganger på side M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Brytepunkter iht. EN 50041

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 22.07.2024, 20:46