



ML 441-11Y-A-T-M20-2037

- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- metallhus
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- 2 Kontakter
- Spaken kan transponeres med 180°
- I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 24.04.2025, 05:32