



## ASMM-2M-PN-RRSS

- 2 AS-grensesnitt master integrert
- feltbusport: PROFINET 10/100 MBaud
- Integrert sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
- 2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
- Diagnostisk grensesnitt: RS 232; Alternativt gjennom PROFINET-tilkobling; sikker krysskommunikasjon med flere enheter aktivert; Web-Server integrert
- Kontrollerer opptil 32 aktiveringskretser,
  - 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert
  - 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 18.11.2024, 17:56