



CSS 12-34F0-V-D-M-ST

- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- uten kantovervåkning av aktiverings-trykknappen, egnet for automatisk start
- For å styre positiv styrt relé uten nedstrøms sikkerhetsovervåkings-modul
- Passer som enkelt- eller terminalenhet i seriekabling av standardsensorer for å erstatte en sikkerhetsovervåkings-modul
- Selv-overvåket seriekabling av opptil 30 CSS 34 sensorer og en CSS 34F0/F1 sensor for kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet system
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 01.12.2024, 13:20