



## Z4V7H 332-11Y-1172/1503

- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Aktivatorhode kan repositioneres med 4 x 90°
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Stor kontaktbryter
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Gullbelagte helsølvkontakter
- Snappfestesystem for magnetisk lagring
- Brytesystem separert fra snappfestesystem som gir konstant brytepunkt uavhengig av kontaktslitasje
- Konstruksjon iht. EN 50041
- **bare for posisjoneringsgjøremål**
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 28.12.2024, 17:52