



UVH 432Y-M20

- metallhus
- 2 Kontakter
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- 3 kabelinganger M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.02.2025, 01:47