



## AZM190-02/10RKT-MPV-24VDC

- Plast bryterhus
- Lang levetid
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 2 kabelinganger M 20 x 1.5
- Koplingsrom
- Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
- Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
- Skruklemmetilkobling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 14.01.2025, 14:25