



AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

- regulowany zatrask kulkowy do 400 N
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- Dwa wyłączniki z oddzielnymi aktywatorami
- odpowiednie dla kategorii sterowania 4
- Istnieje możliwość skanowania stanu urządzenia ochronnego.
- Aktywatory sprężynujące
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.03.2025, 14:23