



T4V7H 336-02Z-1058

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Długość dźwigni regulowana dowolnie
- Dostępny także z dużą, gumową rolką i stałą dźwignią
- z rolką gumową 50 mm średnicy
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 10°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- wersja do wind
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.08.2024, 09:05