



EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Prędkość taśmy do 1 m/s
- Rolka nylonowa, Ø 22 mm, powierzchnia robocza 95 mm
- 1 zestaw NO / 1 zestaw NC przy odchyleniu 24°
- Zestaw NC o wymuszonym rozwarciu zapewniający bezpieczne przełączanie
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- **wyłącznie do pozycjonowania**

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.10.2024, 04:25