



## BN 32-R-1279 1,0M

- Wtyczka płaska 4,8 mm
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktroty
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- Terminal wsuwkowy

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.08.2024, 23:20