



EX-AZ 335-12ZK-3D

- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- długa żywotność
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- Poprzeczne i podłużne otwory szczelinowe

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.06.2025, 12:48