



SEPG05.3.3.0.22/95

- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 38,5 mm
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 42 mm w Metalwykonanie
- odlew ze stopów lekkich
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Praca ergonomiczna
- Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
- Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
- Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.11.2024, 08:50