



## CSS 11-300-SD-M-ST

- Szeregowe wyjście diagnostyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Maks. 31 czujników można połączyć szeregowo
- Konektor M12, 8-polowy
- Ø M30
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
- Zintegrowana kontrola zwarc międzykanałowych i przzerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.
- Czujnik bezpieczeństwa można również zamontować za osłonami V4A

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.07.2024, 00:33