



## UVH 433Y

- invólucro metálico
- 3 Contactos
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( componente básico)
- Pontos de comutação e contactos ajustáveis
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
- Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP  
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 18/09/2024 14:16