



MVH 330-11Y-M20-RMS

- invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Adequado para baixas velocidades de accionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais eléctricas
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90°
- Ajuste contínuo do actuador em 360°, sem escala
- Actuador reposicionável em 180° sobre o eixo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 12/10/2024 20:58