



EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

- Zona Ex 22
- invólucro metálico
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Força de engate 3500N
- 2 interruptores em um invólucro
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/08/2024 13:54