



## TL 422-10Y

- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- invólucro metálico
- Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
- Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
- Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
- Tipo de protecção IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/01/2025, 17:21