



AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

- Retenção por esferas regulável até 400 N
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Princípios de accionamento diferentes dos miolos dos actuadores
- apropriado para a categoria de comando 4
- A posição do dispositivo de segurança pode ser consultada
- Actuador sobre molas
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- invólucro metálico
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/01/2025, 05:55