



ML30.241-70

- Fonte de alimentação perfil U invertido para sistemas monofásicos
- 100-240V Entrada de área ampla
- Saída: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Eficiência : até a 89,4%
- Largura 22,5mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 25/02/2025, 05:03