



UK 432Y-M20

- invólucro metálico
- 2 Contactos
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (componente básico)
- Pontos de comutação e contactos ajustáveis
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 21/02/2025, 07:15