



Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

- Velocidade da banda de transporte até 1 m/s
- Rolo de nylon, Ø 22 mm, área de funcionamento 95 mm
- 1 contacto NA / 1 contacto NF em 24 deflexões
- Contacto de abertura positiva para comutação segura
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041
- **aplicável somente em tarefas de posicionamento**

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/03/2025, 12:18