



MV10H 330-11Y-M20-1348

- invólucro metálico
- 2 Contactos
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de accionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais eléctricas
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90°
- Ajuste contínuo do actuador em 360°, sem escala
- Actuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Haste redonda em resina epóxi

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/07/2024, 21:31