



## TESF/U

- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 ... 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 24/03/2025, 04:23