



## M2C 441-11Y

- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- Com retenção na posição final
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
- Mudança do sentido de accionamento através de reposicionamento do actuador
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Actuador com superfície temperada
- Tipo de protecção IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/02/2025, 08:15