



UV9H 431Y

- invólucro metálico
- 1 Contacto
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
- Pontos de comutação e contactos ajustáveis
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90°
- Ajuste contínuo do actuador em 360°, sem escala
- Actuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Haste redonda em aço

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 27/11/2024, 20:14