



ML 441-11Y-2512-6

- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90°
- invólucro metálico
- Ajuste contínuo do actuador em 360°, sem escala
- 2 Contactos
- Actuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Tipo de protecção IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/01/2025, 19:06