



## M3V4D 330-11Y-1366

- invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adequado para baixas velocidades de accionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais eléctricas
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
- Com retenção na posição final
- Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
- Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo
- Cabeça de actuação com retenção a 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 15/03/2025, 14:26