



UV7H 433Y

- invólucro metálico
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90°
- Ajuste contínuo do actuador em 360°, sem escala
- Actuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- 3 Contactos
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
- Pontos de comutação e contactos ajustáveis
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/01/2025, 11:10