



TESF/ST24.1/0

- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- 1 plug M12, 8 pólos
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 ... 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/05/2025, 20:16