



AZM190-02/01RK-230VAC

- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Espaço para conexão
- Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
- Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
- Terminal de parafuso

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/05/2024, 23:01