



AZM 170-11ZRIA-B6L 24VAC/DC

- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- em versão esquerda
- Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/08/2024, 13:12