



PS116-T11-LR200-K240

- Cabo de ligação direita, 2 m
- Comutação lenta 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de protecção IP66, IP67
- Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45°

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/09/2024, 07:04