



## TL 422-10Y

- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- metallhus
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
- I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
- Skyddsklass IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-17 07:11