



AZM190-11/01RKA-24VDC

- Manuell tvångsöppning
- Plasthus
- Lång livslängd
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Anslutningsrum
- Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
- Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
- Skruvklämsanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-26 15:28