



M2S 015-11Y-M20

- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (standard komponent)
- Med stor efterrörelse
- Aktiverings organ med kulsnäpplås med kula i rostfritt stål

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-15 10:15