



## M3V4D 330-11Y-M20

- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Med kvarstannande ändlägen
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Bistabilt aktiveringsorgan, 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-07-17 00:25