



UK 432Y-M20

- metallhus
- 2 Kontakter
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-03 00:38