



EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

- IDC-metod för avslutning
- Manuell tvångsöppning
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Hög hållkraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-09 22:58