



## **EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D**

- Momentan verkan med konstant kontaktryck upp till kopplingspunkten
- Ex-zon 2 och 22
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-18 01:21