



MV9H 330-11Y-M20-1366

- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Stålstav

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-10-20 06:49