



EX-MAF 330-11Y-3D

- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Kan aktiveras från valfri riktning
- Fjäders elasticitet möjliggör böjning över den maximala kopplingsvinkeln på 15°
- Ex-zon 22

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-22 03:53