



AZM300B-I2-ST-SD2P-A-T-DU

- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser med spänning
- Aktiveringsorgan övervakat
- utgång för serie diagnos
- med Nödutgång
- Skyddsklass IP69
- Lämplig för montering på profilsystem
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Kompakt konstruktion
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
- Manuell tvångsöppning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-24 21:03