



Z4V7H 332-11Y-M20-2138

- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Stor kontaktbrytning
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Guldpläterade massiva silverkontakter
- Momentkontakt med magnetisk funktion
- Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-15 03:17