



M2C 441-11Y

- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- Med kvarstannande ändlägen
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Byte av aktiveringsriktning genom att vrida på aktiveringsorganet
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
- Armen är ythärdad
- Skyddsklass IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-22 17:20